



## 1/2 palcový drážkový skrutkovač, pre skrutky: M16



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	643100 M16
GTIN	4018754006632
Trieda položky	63A

### Popis

**Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

**Použitie:**

Pre skrutky Ribe CV.

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

### Technický opis

pre skrutky	M16
Dĺžka	63 mm
Ø na strane vstupu	27,5 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	Skrutkovač s klinovým ozubením
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča