



## 6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce, Šestšhran: 17mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	643200 17
GTIN	4018754006311
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

#### Norma:

**DIN 7422**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

#### Upozornenie:

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 643229

### Technický opis

Ø na strane vstupu	27,5 mm
Šestšhran	17 mm
Dĺžka	60 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

