

Kefa na vnútorné použitie NOVOFLEX-B Zrnitosť SiC180, Typ: 7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	574495 7
GTIN	4013349576996
Trieda položky	57L

Popis

Prevedenie:

Samostrediaca vnútorná kefa s osadenými pružnými **gulôčkami z karbidu kremíka**. Celková dĺžka 200 mm.

Použitie:

Na **zrážanie hrán, konečnú úpravu povrchov a honovacích prác**. Vyrobené **rovnomerne jemne brúsené povrchy** s vysokým nosným podielom. Použitie na ručných brúskach a stojanových zariadeniach. Odporúčaný počet otáčok 350 – 700 min⁻¹, čas kontaktu 20 – 40 sekúnd.

Upozornenie:

Nepoužívajte nasucho, ale s brúsnym olejom č. 084205.

Technický opis

vhodné pre Ø otvora	6,1 - 7 mm
Ø kefy D ₁	8 mm
Pracovná dĺžka L ₃	50 mm
Ø stopky D ₅	3,6 mm
Upchávkový materiál	Karbid kremíka
Skratka pre brúsivo	SiC
Zrnitosť	180
odporúčané otáčky	350 - 700 min ⁻¹
Druh produktu	Vnútorná kefa

Príslušenstvo

Vysoko kvalitný rezný olej bez minerálnych olejovUV 80
Obsah 20

084205 20

Vysoko kvalitný rezný olej bez minerálnych olejovUV 80
Obsah 5

084205 5

Vysoko kvalitný rezný olej bez minerálnych olejovUV 80
Obsah 0,25

084205 0,25