

Kefa na vnútorné použitie NOVOFLEX-B Zrinitosť SiC180, Typ: 60



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	574495 60
GTIN	4013349528445
Trieda položky	57L

Popis

Prevedenie:

Samostrediaci vnútorná kefa s osadenými pružnými **gulôčkami z karbidu kremíka**. Celková dĺžka 200 mm.

Použitie:

Na **zrážanie hrán, konečnú úpravu povrchov a honovacích prác**. Vyrobené **rovnomerne jemne brúsené povrchy** s vysokým nosným podielom. Použitie na ručných brúskach a stojanových zariadeniach. Odporúčaný počet otáčok 350 – 700 min⁻¹, čas kontaktu 20 – 40 sekúnd.

Upozornenie:

Nepoužívajte nasucho, ale s brúsnym olejom č. 084205.

Technický opis

Ø kefy D ₁	64 mm
Pracovná dĺžka L ₃	70 mm
vhodné pre Ø otvora	57,1 - 60 mm
Ø stopky D ₅	7,3 mm
Séria	NOVOFLEX-B
Upchávkový materiál	Karbid kremíka
Skratka pre brúsivo	SiC
Zrinitosť	180
odporúčané otáčky	350 - 700 min ⁻¹

Druh produktu

Vnútorná kefa