

Mitutoyo**Štandardné lineárne pravítko zvislé, Rozsah merania: 150mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	499402 150
GTIN	4946368128382
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

S **absolútnou elektronikou** a veľkými, ľahko čitateľnými číslicami na displeji. Jednorazové nastavenie nulovej polohy, ktorá zostane absolútnou nulou až do ďalšej výmeny batérie (približne 1,5 roka). Najvyššia presnosť merania aj pri najvyššej rýchlosti posunu. Funkcia ZERO/ABS – nastavenie nuly a prepnutie z relatívneho merania na absolútne meranie.

Vstavané posuvné meradlo s kapacitným, elektronickým meracím systémom. **Vertikálna montáž.**

Použitie:

Vhodné na meranie a polohovanie na obrábacích strojoch, prípravkoch atď.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497085.

Technický opis

Celková dĺžka L ₂	270 mm
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie

Dĺžka meracej lišty L ₁	294 mm
Odčítanie	0,01 mm
Hmotnosť	280 g
Rozsah merania	0 - 150 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Vstavané posuvné meradlo

Služby

KalibráciaUniverzálne posuvné meradlo maximálny rozsah merania 600	021400 600
--	------------

Príslušenstvo

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497085 D2
Vysielač Typ S11E	498966 S11E
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497085 USB2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497085 D1
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357