


Medzný závitový kalibračný trň EG 6H mod., Závit: EG-M5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486180 EG-M5
GTIN	2050001919175
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Závitomer na testovanie vložených závitov pre závitové vložky. Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit. Vyhotovenie podľa DIN 2279 – 2299. **Strana na správne a nepodarkové rozmery na jednej rukoväti (DIN 2240, časť 1, tvar R).** Strana na nepodarkové rozmery označená červenou farbou.

Použitie:

Pre metrické závitov ISO – vložené závitov, vpravo DIN 8140-2.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

Technický opis

Závit	EG M5
Stúpanie závitov	0,8 mm
Druh závitov	EG-M
Norma	DIN 8140
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Kalibrácia	L10
Druh produktu	Závitový medzný kalibračný trň

Služby

Kalibrácia DAkkSMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 90	028590 90
KalibráciaMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 20	028550 20