

Garant**Tanierová kefa s keramickými zrnami (CER), Ø 144 mm, Zrnitost: 80**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	575038 80
GTIN	4045197892782
Trieda položky	51P

Popis

Prevedenie:

S pozdĺžnou drážkou na upnutie na upínacie trne pre frézovacie hlavy (DIN 6357) a kombinované upínacie trne pre frézovacie hlavy (DIN 6358).

Okružné kefy s **veľmi hustým osadením brúsnych štetín (plné osadenie)** pevne zaliatych v plastovom tanieri. **Vysoká stabilita tvaru** vďaka viacnásobne vzájomne vystuženým štetinám. Veľmi dlhá životnosť.

Nylonové štetiny s **podielom keramických zrn**. Agresívny brúsny účinok.

Výhoda:

- **Dodatočné obrábanie obrobkov bezprostredne po procese trieskového obrábania.**
- **Reprodukateľné výsledky vďaka kontinuálne uvoľňovanému brúsnemu zrnu.**
- **Procesná spoľahlivosť vďaka vysokej tvarovej stabilite a presnosti.**
- **Rýchla a bezpečná montáž bez ďalšieho príslušenstva.**
- **Veľmi vysoká presnosť otáčania bez radiálneho hádzania.**

Použitie:

Na **obrábacích centrách CNC** a pri **použití robotov**, najmä pri **mokrom brúsení** s chladiacim mazacím prostriedkom. Na obrábanie plochých súčiastok: presné **odhľovanie, zaobľovanie hrán, jemné obrábanie** po frézovaní, **finálna povrchová úprava** napr. tesniacich a kontaktných plôch.

Upozornenie:

Špeciálne vyhotovenia je možné dodať na požiadanie.

Technický opis

Stupeň jemnosti	hrubý
Zrnitosť	80
Hrúbka štetín	1,2 mm
Dodanie	0,8 (jemné) – 1,5 (hrubé) mm
Posuv	4500 - 8000 mm/min
Atribút Názov produktu	Ø 144 mm
Ø kefy D ₁	144 mm
Ø taniera D ₂	150 mm
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo	Keramika
Ø pracovnej plochy	144 mm
Ø otvoru d ₁	32 s drážkou mm
Dĺžka orezania H ₁	43 mm
odporúčané otáčky	1000 - 1200 min ⁻¹
maximálne otáčky	2500 min ⁻¹
Druh produktu	Tanierová kefa

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

suché

podmienene vhodný

Príslušenstvo

Uťahovacia skrutkas vnútorným chladením pre Ø trňa 32

575096 32