

**Garant****Tanierová kefa s keramickými zrnami (CER), Ø 119 mm, Zrnitost: 80**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky

575035 80

GTIN

4045197892768

Trieda položky

51P

## Popis

### Prevedenie:

S pozdĺžnou drážkou na upnutie na upínacie trne pre frézovacie hlavy (DIN 6357) a kombinované upínacie trne pre frézovacie hlavy (DIN 6358).

Okružné kefy s **veľmi hustým osadením brúsnych štetín (plné osadenie)** pevne zaliatych v plastovom tanieri. **Vysoká stabilita tvaru** vďaka viacnásobne vzájomne vystuženým štetinám. Veľmi dlhá životnosť.

Nylonové štetiny s **podielom keramických zŕn**. Agresívny brúsny účinok.

### Výhoda:

- **Dodatočné obrábanie obrobkov bezprostredne po procese trieskového obrábania.**
- **Reprodukateľné výsledky vďaka kontinuálne uvoľňovanému brúsnemu zrnu.**
- **Procesná spoľahlivosť vďaka vysokej tvarovej stabilite a presnosti.**
- **Rýchla a bezpečná montáž bez ďalšieho príslušenstva.**
- **Veľmi vysoká presnosť otáčania bez radiálneho hádzania.**

### Použitie:

Na **obrábacích centrách CNC** a pri **použití robotov**, najmä pri **mokrom brúsení** s chladiacim mazacím prostriedkom. Na obrábanie plochých súčiastok: presné **odhľovanie, zaoblňovanie hrán, jemné obrábanie** po frézovaní, **finálna povrchová úprava** napr. tesniacich a kontaktných plôch.

### Upozornenie:

Špeciálne vyhotovenia je možné dodať na požiadanie.

## Technický opis

Hrúbka štetín	1,2 mm
Stupeň jemnosti	hrubý
Zrnitosť	80
Posuv	3500 - 6500 mm/min
Dodanie	0,8 (jemné) – 1,5 (hrubé) mm
Atribút Názov produktu	Ø 119 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	119 mm
Ø taniera D <sub>2</sub>	125 mm
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo	Keramika
Ø pracovnej plochy	119 mm
Ø otvoru d <sub>1</sub>	27 s drážkou mm
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	38 mm
odporúčané otáčky	1100 - 1400 min <sup>-1</sup>
maximálne otáčky	3000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Tanierová kefa

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

suché

podmienene vhodný

---

## Príslušenstvo

Uťahovacia skrutkas vnútorným chladením pre Ø tŕňa 27

575096 27