



Kliešte na páskové pružinové spony, Celková dĺžka: 180mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	719965 180
GTIN	4003773081159
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Vychádza z kovaných klieští na vodné čerpadlo Cobra® s jemným nastavením západiek. So špeciálnymi čelustami na uchytenie samonapínacích hadicových svoriek; **čeluste je možné otáčať o 360°**. Čierne atramentované kliešte.

Výhoda:

Vynaloženie minimálnej sily vďaka veľkému pákovému prevodu. Otvor kľúča do 80 mm.

Použitie:

Na bezpečné uchytenie samonapínacích hadicových svoriek, štandardných, priestorovo úsporných a drôtených svoriek, ako aj pružinových krúžkov.

Technický opis

Rozsah otvorenia	50 mm
Celková dĺžka	180 mm
Menovitá veľkosť	50 mm
Rozsah upnutia	≥ 30 mm
max. upínacia dráha	30 mm
Prevedenie rukoväti	s plastovým poťahom
Materiál	Chróm-vanadiová elektrická oceľ, kovaná, kalená v oleji
Povrch Kliešte	šedo atramentované
Čelusť otočný o 360°	áno

Rýchle prestavenie	áno
Druh produktu	Upínacie kliešte