



## Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, s guľovou hlavou chrómovaná, Počet skrutkovačov: 9



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	626065 9
GTIN	7610733218950
Trieda položky	63D

### Popis

#### Prevedenie:

Zalomená stopka, optimalizované dĺžky ramien. S guľôčkovou hlavou je možné používať so sklonom do 30°.

Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou pri mimoriadnej húževnatosti. Niklovaný a chrómovaný povrch.

#### Rozsah balenia:

1 uhlový skrutkovač Č. 626063: Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Skladovanie v: Plastový držiak

### Technický opis

Počet skrutkovačov	9
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

### Príslušenstvo

626063 2,5

6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavouchrómovaná  
Šestšhran 2,5

6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavouchrómovaná  
Šestšhran 10

626063 10

6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavouchrómovaná  
Šestšhran 5

626063 5

Plastové puzdro na 6-hranné uhlové skrutkovače Typ 11

626250 11

6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavouchrómovaná  
Šestšhran 4

626063 4

6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavouchrómovaná  
Šestšhran 8

626063 8

6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavouchrómovaná  
Šestšhran 3

626063 3

6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavouchrómovaná  
Šestšhran 1,5

626063 1,5

Plastový držiak na 6-hranný uhlový skrutkovač Počet  
upínačov 9

627255 9

6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavouchrómovaná  
Šestšhran 6

626063 6

6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavouchrómovaná  
Šestšhran 2

626063 2