



## Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, s guľovou hlavou práškovo nanášaný, Počet skrutkovačov: 9



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	626066 9
GTIN	7610733066063
Trieda položky	63D

### Popis

#### Prevedenie:

Zalomená stopka, optimalizované dĺžky ramien. S guľôčkovou hlavou je možné používať so sklonom do 30°.

Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou pri mimoriadnej húževnatosti. Povrch poniklovaný, chrómovaný a s **práškovým nástrekom** na rýchle nájdenie vďaka výraznému farebnému kódovaniu „Rainbow“.

#### Rozsah balenia:

1 uhlový skrutkovač Č. 626064: Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Skladovanie v: Plastový držiak

### Technický opis

Počet skrutkovačov	9
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

### Príslušenstvo

Plastový držiak na 6-hranný uhlový skrutkovač Počet upínačov 9	627255 9
6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavoupráškovu nanášaný Šesťhran 8	626064 8
6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavoupráškovu nanášaný Šesťhran 5	626064 5
Plastové puzdro na 6-hranné uhlové skrutkovače Typ 11	626250 11
6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavoupráškovu nanášaný Šesťhran 10	626064 10
6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavoupráškovu nanášaný Šesťhran 3	626064 3
6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavoupráškovu nanášaný Šesťhran 6	626064 6
6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavoupráškovu nanášaný Šesťhran 2	626064 2
6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavoupráškovu nanášaný Šesťhran 1,5	626064 1,5
6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavoupráškovu nanášaný Šesťhran 4	626064 4
6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavoupráškovu nanášaný Šesťhran 2,5	626064 2,5