

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jednoradová guľatá kefa, spletaná Ocelový drôt 0,50 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 250X15mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	570325 250X15
GTIN	4017359178270
Trieda položky	57L

Popis

Prevedenie:

Rovná okrúhla kefa s hladkým ocelovým drôtom 0,50 mm, **spletaným** a pevne zalisovaným do ocelového telesa. **Spletaná dolava**, zabráni sa predčasnému odvinutiu. **Velmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

Použitie:

Na ťažké práce s kefou ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdrsňovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia. Na stacionárne použitie.

Technický opis

Dĺžka orezania H ₁	42 mm
Počet pletencov	52
Ø kefy D ₁	250 mm
maximálne otáčky	5000 min ⁻¹
Šírka kefy	15 mm

Ø otvoru d ₁	51 mm
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Hrúbka štetín	0,5 mm
Druh produktu	Okrúhla kefa