

**Obojstranný Očkový klúč, plochý zalomený, Rozmer cez steny: 14X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	616500 14X15
GTIN	4018754021734
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča. Úzke, ploché krúžky na použitie na najužších miestach. S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Hlavy na oboch koncoch s plochým zalomením. S profilom **AS-Drive**.

Norma:**DIN 897 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Technický opis

Rozmer cez steny $_2$	15 mm
maximálna výška krúžku $h_{1 \max}$	11,5 mm
Rozmer cez steny $_1$	14 mm
maximálny \varnothing krúžku $D_1 \max$	20,1 mm
maximálny \varnothing krúžku $D_2 \max$	21,4 mm
Dĺžka kľúča L	219 mm
Rozmery cez steny	metrické
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Druh produktu	Skrutkový kľúč

