

Garant**Bimetálová dierových píla, Priemer: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	589010 20
GTIN	4045197158321
Trieda položky	51S

Popis**Prevedenie:**

Robustná nerozbitná konštrukcia s variabilným ozubením na flexibilnom špeciálnom oceľovom telese (bimetal). Vystužené, pevné dno je vybavené závitom a unášacími otvormi (od Ø 32 mm) na bezpečné uchopenie na stopke. Vysoká kvalita zubov HSS, rozmery zubov a nízke výrobné tolerancie zaručujú ten najlepší rezný výkon a dlhú životnosť.

- **Variabilné ozubenie 4/6 zubov na palec pre chod s nízkymi vibráciami.**
- **Maximálna hĺbka rezu pre všetky veľkosti 38 mm.**
- **Precízne brúsené zuby – Najrýchlejšie pílenie a čisté rezné hrany.**

Použitie:

Na stacionárnych vŕtačkách, sústruhoch alebo elektrických ručných vŕtačkách s príslušným počtom otáčok. Na vyrezávanie okrúhlych otvorov z tenko- až hrubostenného materiálu s rovným alebo zvlneným povrchom obrobku. Vhodné pre všetky materiály ako oceľ, **ušľachtilá oceľ**, mosadz, meď, liatina, ľahký kov, drevo, sadrové a plastové dosky atď. Prívod maziva predlžuje životnosť (kovy).

Odporúčanie:

Použitie rezného oleja napr. č. 084205 veľ. 0,25 predĺži životnosť a umožní rýchlejší pracovný postup.

Upozornenie:

Upínacie stopky a dierovacie píly sú kompatibilné so všetkými bežne dostupnými bimetalovými dierovacími píľami, okrem Bosch SDS.

Vrtacie korunky do kameňa pozri č. 788000, 788040, 788050.

Vykružovač z tvrdokovu na oceľ – pozri č. 118400, 118500, 119000.

Technický opis

odporúčané otáčky INOX	220 min ⁻¹
odporúčané otáčky Oceľ	445 min ⁻¹
odporúčané otáčky Hliník	660 min ⁻¹
Priemer	20 mm
Zubov na palec	4 / 6
Druh produktu	Dierovacia píla

Príslušenstvo

Rýchlovýmenná upínacia stopka Typ 30	589314 30
Strediaci vrták HSS Typ 6KT	589430 6KT
Stredový vrták z tvrdokovu Typ 6KT	589432 6KT
Stopka na uchytávanie Typ 30	589310 30