

HOLEX**Súprava obojstranných očkových kľúčov s hlbokým zalomením, chrómovaná,
Počet kľúčov: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	615960 10
GTIN	4045197331373
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

HOLEX – s oválnou stopkou.**Norma:****DIN 838 / ISO 3318****Materiál:****HOLEX** – chróm-vanádiová oceľ, chrómovaná.**Rozsah balenia:**

Po 1 dvojockovom kľúci c. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Technický opis

Počet kľúčov	10
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	75 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Povrch	chrómovaná

Atribút Názov produktu	chrómovaná
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 20X22	615950 20X22
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 8X9	615950 8X9
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 16X17	615950 16X17
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 27X30	615950 27X30
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 6X7	615950 6X7
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 12X13	615950 12X13
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 21X24	615950 21X24
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 10X11	615950 10X11
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 18X19	615950 18X19
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 14X15	615950 14X15