




## Nástrčný 6-hranný skrutkovač s vodiacim čapom, 1/2 palca, Šesthran: 6mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	643400 6
GTIN	4018754006489
Trieda položky	63A

### Popis

**Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

**Použitie:**

Pre skrutky Ribe CS podľa DIN 6912.

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

### Technický opis

Ø na strane vstupu	22,7 mm
Dĺžka	60 mm
Šesthran	6 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač s čapom
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča