




Nástrčný 6-hranný skrutkovač s vodiacim čapom, 1/2 palca, Šesthran: 8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	643400 8
GTIN	4018754006496
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky Ribe CS podľa DIN 6912.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

Technický opis

Ø na strane vstupu	22,7 mm
Šesthran	8 mm
Dĺžka	60 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač s čapom
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča