

**Dvojitý očkový klúč, rovný, Rozmer cez steny: 19X22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	617600 19X22
GTIN	4018754021369
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti klúča.

STAHLWILLE – S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Úzke, ploché krúžky na použitie na najužších miestach. S profilom **AS-Drive**.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

STAHLWILLE – Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania, chrómovaná cez nikel; kruhovo brúsený povrch.

Technický opis

Rozmer cez steny z_2	22 mm
maximálna výška krúžku $h_{1\max}$	10,8 mm
Rozmer cez steny z_1	19 mm
maximálny \varnothing krúžku $D_2\max$	32,4 mm
maximálny \varnothing krúžku $D_1\max$	29 mm
Dĺžka klúča L	210 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ

Povrch	chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
Druh produktu	Skrutkový kľúč