

**Endoskop tuhý, Ø 5,5 mm, Pracovná dĺžka (bez objektívu): 355****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	492736 355
GTIN	2050001956927
Trieda položky	49C

Popis**Prevedenie:**

Vďaka robustným trubiciam z nehrdzavejúcej ocele a kvalitnej optike sú vhodné najmä na použitie v náročných priemyselných podmienkach. Prostredníctvom štandardného pripojenia optického kábla (ACMI) je možné ľahko pripojiť potrebné zdroje svetla. Zaostrovanie pomocou otočného krúžku na okulári. Jednoduché zaostrovanie na blízko a na diaľku bez nutnosti pohybu endoskopu. Výkonná optika s tyčovými šošovkami s korekciou farieb.

Vhodné pre:

FlexiVision 100 s hlavou kamery HD č. 492866.

Rozsah balenia:

Vrátane vymeniteľného objektívu s uhlom pozorovania 0°.

Zvláštne príslušenstvo:

LED zdroje svetla č. 492846 a č. 462860.

Upozornenie:

Vďaka násuvacím zrkadlovým trubiciam a vymeniteľným objektívom je možné zmeniť smer pozorovania na 70° alebo 90°. Pri použití so zrkadlovými trubicami sa pracovný priemer zväčšuje v závislosti od zrkadlovej trubice. Zrkadlové trubice a vymeniteľné objektívy na požiadanie.

Technický opis

Smer pohľadu	0 Stupeň
Uhol otvorenia	40 Stupeň
Pracovná dĺžka (bez objektívu)	355 mm
Ø sondy	5,5 mm
Atribút Názov produktu	Ø 5,5 mm
Druh produktu	Endoskop

Príslušenstvo

Endoskopie-Videokamera CCD	492837
Ohybný svetelný vodič Pracovná dĺžka 1800	492850 1800
Zdroj svetla LED	492846
Zdroj studeného svetla LED Typ FX4000	492860 FX4000