



Pevný mikroendoskop, Ø 2,7 mm, Pracovná dĺžka (bez objektívu) (bez objektívu): 95



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	492746 95
GTIN	
Trieda položky	49C

Popis

Prevedenie:

Malý priemer na meranie malých obrobkov.

Vďaka robustným trubiciam z nehrdzavejúcej ocele a kvalitnej optike sú vhodné najmä na použitie v náročných priemyselných podmienkach. Prostredníctvom štandardného pripojenia optického kábla (ACMI) je možné ľahko pripojiť potrebné zdroje svetla. Zaostrovanie pomocou otočného krúžku na okulári. Jednoduché zaostrovanie na blízko a na diaľku bez nutnosti pohybu endoskopu. Výkonná optika s tyčovými šošovkami s korekciou farieb.

Vhodné pre:

FlexiVision 100 s hlavou kamery HD č. 492866.

Zvláštne príslušenstvo:

LED zdroje svetla č. 492846 a č. 462860.

Upozornenie:

Vďaka násuvacím zrkadlovým trubiciam a vymeniteľným objektívom je možné zmeniť smer pozorovania na 70° alebo 90°. Pri použití so zrkadlovými trubicami sa pracovný priemer zväčšuje v závislosti od zrkadlovej trubice. Zrkadlové trubice a vymeniteľné objektívy na požiadanie.

Technický opis

Smer pohľadu	0 Stupeň
Uhol otvorenia	35 Stupeň
Pracovná dĺžka (bez objektívu)	95 mm
Ø sondy	2,7 mm
Atribút Názov produktu	Ø 2,7 mm

Druh produktu

Endoskop

Príslušenstvo

Zdroj svetla LED

492846

Ohybný svetelný vodič Pracovná dĺžka 1800

492850 1800

Endoskopie-Videokamera CCD

492837

Zdroj studeného svetla LED Typ FX4000

492860 FX4000