


**Flexibilný mikroendoskop, Ø 2,4 mm, Pracovná dĺžka (bez objektívu): 500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky

492758 500

GTIN

Trieda položky

49C

Popis**Prevedenie:**

Vďaka robustným trubiciam z nehrdzavejúcej ocele a kvalitnej optike sú vhodné najmä na použitie v náročných priemyselných podmienkach. Prostredníctvom štandardného pripojenia optického kábla (ACMI) je možné ľahko pripojiť potrebné zdroje svetla. Zaostrovanie pomocou otočného krúžku na okulári. Jednoduché zaostrovanie na blízko a na diaľku bez nutnosti pohybu endoskopu. Výkonná optika s tyčovými šošovkami s korekciou farieb.

Malý priemer a pružná konštrukcia zo sklenených vlákien na meranie najjemnejších obrobkov.

Vhodné pre:

FlexiVision 100 s hlavou kamery HD č. 492866.

Zvláštne príslušenstvo:

LED zdroje svetla č. 492846 a č. 462860.

Upozornenie:

Vďaka násuvacím zrkadlovým trubiciam a vymeniteľným objektívom je možné zmeniť smer pozorovania na 70° alebo 90°. Pri použití so zrkadlovými trubicami sa pracovný priemer zväčšuje v závislosti od zrkadlovej trubice. Zrkadlové trubice a vymeniteľné objektívy na požiadanie.

Technický opis

Smer pohľadu

0 Stupeň

Uhol otvorenia

85 Stupeň

Pracovná dĺžka (bez objektívu)

500 mm

Ø sondy	2,4 mm
Atribút Názov produktu	Ø 2,4 mm
Druh produktu	Endoskop

Príslušenstvo

Zdroj studeného svetla LED Typ FX4000	492860 FX4000
Ohybný svetelný vodič Pracovná dĺžka 1800	492850 1800
Zdroj svetla LED	492846
Endoskopie-Videokamera CCD	492837