

**LENOX** **Bimetálová dierových píla, Priemer: 76mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Číslo objednávky | 589030 76    |
| GTIN             | 082472300482 |
| Trieda položky   | 58Z          |

**Popis****Prevedenie:**

**Robustná nerozbitná konštrukcia** s variabilným ozubením na flexibilnom špeciálnom ocelovom telese (bimetal). Vystužené, pevné dno je vybavené závitom a unášacími otvormi (od Ø 32 mm) na bezpečné uchopenie na stopke. Vysoká kvalita zubov HSS, rozmery zubov a nízke výrobné tolerancie zaručujú ten najlepší rezný výkon a dlhú životnosť.

- **Variabilné ozubenie 4,5 / 5,5 zubov na palec so zosilnenými zubami (Tough Teeth).**
- **Maximálna hĺbka rezu pre všetky veľkosti 40 mm.**
- **Optimalizovaná povrchová vrstva znižuje vytváranie tepla.**
- **SPEED SLOT® – Rýchle odstránenie jadra vrtáka vďaka stupňovitým výrezom.**

**Použitie:**

Na stacionárnych vrtáčkách, sústruhoch alebo elektrických ručných vrtáčkách s príslušným počtom otáčok. Na vyrezávanie okrúhlych otvorov z tenko- až hrubostenného materiálu s rovným alebo zvlneným povrchom obrobku. Vhodné pre všetky materiály ako ocel, **ušľachtilá ocel**, mosadz, meď, liatina, ľahký kov, drevo, sadrové a plastové dosky atď. Prívod maziva predlžuje životnosť (kovy).

Veľmi vhodná aj na tenké plechy na karosérie.

**Odporúčanie:**

Použitie rezného oleja napr. č. 084205 veľ. 0,25 predlži životnosť a umožní rýchlejší pracovný postup.

**Upozornenie:**

**Upínacie stopky a dierovacie píly sú kompatibilné so všetkými bežne dostupnými bimetalovými dierovacími píľami, okrem Bosch SDS.**

**Vŕtacie korunky do kameňa pozri č. 788000, 788040, 788050.**

**Vykružovač z tvrdokovu na ocel' – pozri č. 118400, 118500, 119000.**

**Technický opis**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Priemer                  | 76 mm                 |
| odporúčané otáčky Ocel'  | 115 min <sup>-1</sup> |
| odporúčané otáčky Hliník | 170 min <sup>-1</sup> |
| odporúčané otáčky INOX   | 55 min <sup>-1</sup>  |
| Zubov na palec           | 4,5 - 5,5             |
| Druh produktu            | Dierovacia píla       |

**Príslušenstvo**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stopka na uchytyvanie Typ 210L     | 589310 210L |
| Stredový vrták z tvrdokovu Typ 6KT | 589432 6KT  |
| Stopka na uchytyvanie Typ 210S     | 589310 210S |
| Strediaci vrták HSS Typ 6KT        | 589430 6KT  |