

**Vložka pre Torx®, 1/2 palcová, dlhá, Profil Torx®: TX40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	643660 TX40
GTIN	4018754006823
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 643639

Technický opis

Ø na strane vstupu	22,7 mm
Rozmer profilu A	6,6 mm
Profil Torx®	TX40
Dĺžka	140 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

