

**HOLEX****Bimetálová dierových píla, Priemer: 30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	589050 30
GTIN	4045197221018
Trieda položky	52S

**Popis****Prevedenie:**

**Robustná nerozbitná konštrukcia** s variabilným ozubením na flexibilnom špeciálnom oceľovom telese (bimetal). Vystužené, pevné dno je vybavené závitom a unášacími otvormi (od Ø 32 mm) na bezpečné uchopenie na stopke. Vysoká kvalita zubov HSS, rozmery zubov a nízke výrobné tolerancie zaručujú ten najlepší rezný výkon a dlhú životnosť.

- **Variabilné ozubenie 4/6 zubov na palec pre chod s nízkymi vibráciami.**
- **Maximálna hĺbka rezu pre všetky veľkosti 38 mm.**

**Použitie:**

Na stacionárnych vŕtačkách, sústruhoch alebo elektrických ručných vŕtačkách s príslušným počtom otáčok. Na vyrezávanie okrúhlych otvorov z tenko- až hrubostenného materiálu s rovným alebo zvlneným povrchom obrobku. Vhodné pre všetky materiály ako oceľ, **ušľachtilá oceľ**, mosadz, meď, liatina, ľahký kov, drevo, sadrové a plastové dosky atď. Prívod maziva predlžuje životnosť (kovy).

**Odporúčanie:**

Použitie rezného oleja napr. č. 084205 veľ. 0,25 predlži životnosť a umožní rýchlejší pracovný postup.

**Upozornenie:**

**Upínacie stopky a dierovacie píly sú kompatibilné so všetkými bežne dostupnými bimetalovými dierovacími pílymi, okrem Bosch SDS.**

**Vrtacie korunky do kameňa pozri č. 788000, 788040, 788050.**  
**Vykružovač z tvrdokovu na oceľ – pozri č. 118400, 118500, 119000.**

## Technický opis

Priemer	30 mm
odporúčané otáčky Oceľ	285 min <sup>-1</sup>
odporúčané otáčky Hliník	425 min <sup>-1</sup>
odporúčané otáčky INOX	145 min <sup>-1</sup>
Zubov na palec	4 / 6
Druh produktu	Dierovacia píla

## Príslušenstvo

Stredový vrták z tvrdokovu Typ 6KT	589432 6KT
Stopka na uchytávanie Typ 30	589310 30
Rýchlovýmenná upínacia stopka Typ 30	589314 30
Strediaci vrták HSS Typ 6KT	589430 6KT