

**Garant****Sortiment dierovacích píl, Typ: 19-121****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	589710 19-121
GTIN	4045197672100
Trieda položky	51S

**Popis****Prevedenie:**

Bimetalový sortiment dierovacích píl s bežnými priermi dierovacích píl. Variabilné ozubenie HSS pre pokojný chod a dlhú životnosť.

S presne prispôsobenou vložkou z tvrdej peny pre bezpečné držanie a ľahké vyberanie dierovacích píl. Stohovateľný systémový box.

**Rozsah balenia:**

Plastový box odolný voči nárazu s bimetalovými dierovacími píľami, upínacími stopkami a strediacimi vrtákmi.

**Technický opis**

Počet dielov	23
Počet upínacích stopiek	2
Ø kruhovej vyrezávačky	19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 83; 92; 95; 105; 121 mm
Počet centrovacích vrtákov	5
Druh produktu	Dierovacia píla

**Príslušenstvo**

Bimetálová dierových píla Priemer 57	589010 57
Bimetálová dierových píla Priemer 19	589010 19
Bimetálová dierových píla Priemer 44	589010 44
Bimetálová dierových píla Priemer 92	589010 92
Bimetálová dierových píla Priemer 95	589010 95
Systémový box Typ 4-2	630310 4-2
Bimetálová dierových píla Priemer 51	589010 51
Bimetálová dierových píla Priemer 121	589010 121
Bimetálová dierových píla Priemer 76	589010 76
Bimetálová dierových píla Priemer 105	589010 105
Bimetálová dierových píla Priemer 22	589010 22
Bimetálová dierových píla Priemer 25	589010 25
Bimetálová dierových píla Priemer 38	589010 38
Bimetálová dierových píla Priemer 29	589010 29
Bimetálová dierových píla Priemer 35	589010 35
Bimetálová dierových píla Priemer 68	589010 68
Bimetálová dierových píla Priemer 83	589010 83
Strediaci vrták HSS Typ 6KT	589428 6KT
Stopka na uchytávanie Typ 210S	589305 210S
Stopka na uchytávanie Typ 30	589305 30