

Garant GRIDLINE

**LED osvetlenie pre dielenské vozíky vrátane nosných stĺpikov, Typ: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	914871 20
GTIN	4045197893741
Trieda položky	9GT

**Popis****Prevedenie:**

Osvetľovacia jednotka kompletne s telom svietidla, spojovacím káblom a nosnými ramenami na zasunutie na nosné stĺpiky dielenských vozíkov a pojazdného pracovného stola. Nosné rameno s priechodkou na vedenie kábla cez nosné stĺpiky. Bezúdržbová LED technológia s dlhou životnosťou. Energeticky efektívne svietidlo je nanajvýš homogénne, neoslňujúce a bez blikania v neutrálnej bielej farbe svetla a s teplotou svetla 4000 K.

Svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Svetelné zdroje nie je možné v svietidle vymeniť.

**Vhodné pre:**

č. 914520, 914524, 914540, 914550.

**Rozsah balenia:**

LED svietidlo vrátane napájacieho zdroja, so zástrčkou Wieland na pripojenie na navíjačku káblov, 2 nosné ramená.

**Upozornenie:**

Na prívod prúdu objedajte navíjačku káblov č. 914890 veľ. DE.

**Technický opis**

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Korpus lampy dĺžka	625 mm

Svetelný tok	1700 lm
Korpus lampy výška	33 mm
Korpus lampy šírka	123 mm
Príkon	20 W
Vykladanie nosného ramena	350 mm
Séria	dielenský vozík ToolCar
Zóna ATEX	žiadna
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Druh produktu	Stropné svietidlo

## Príslušenstvo

LED osvetlenie pre dielenské vozíky bez nosných stĺpikov  
Typ 20

914870 20