

Garant GRIDLINE

**LED osvetlenie pre dielenské vozíky bez nosných stĺpikov, Typ: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	914870 20
GTIN	4045197893734
Trieda položky	9GT

**Popis****Prevedenie:**

Osvetľovacia jednotka kompletne s telom svietidla, spojovacím káblom a nosnými ramenami na zasunutie na nosné stĺpiky dielenských vozíkov a pojazdného pracovného stola. Nosné rameno s priechodkou na vedenie kábla cez nosné stĺpiky. Bezúdržbová LED technológia s dlhou životnosťou. Energeticky efektívne svietidlo je nanajvýš homogénne, neoslňujúce a bez blikania v neutrálnej bielej farbe svetla a s teplotou svetla 4000 K.

Svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Svetelné zdroje nie je možné v svietidle vymeniť.

**Vhodné pre:**

Steny z dierovaného plechu č. 914851; 914852 (nevhodné pre veľkosť 222 a 444) .

**Rozsah balenia:**

LED svietidlo vrátane napájacieho zdroja, so zástrčkou Wieland na pripojenie na navíjačku káblov, 2 nosné ramená.

**Upozornenie:**

Na prívod prúdu objedajte navíjačku káblov č. 914890 veľ. DE.

**Technický opis**

Korpus lampy šírka	123 mm
Korpus lampy dĺžka	625 mm
Svetelný tok	1700 lm
Príkon	20 W

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Korpus lampy výška	33 mm
Vykladanie nosného ramena	350 mm
Zóna ATEX	žiadna
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Druh produktu	Stropné svietidlo