

Garant GRIDLINE

LED osvetlenie pre ToolTruck bez nosných stĺpikov, Typ: 20**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	914872 20
GTIN	4045197893758
Trieda položky	9GT

Popis**Prevedenie:**

Osvetľovacia jednotka kompletne s telom svietidla, spojovacím káblom a nosnými ramenami na zasunutie na nosné stĺpiky dielenských vozíkov a pojazdného pracovného stola. Nosné rameno s priechodkou na vedenie kábla cez nosné stĺpiky. Bezúdržbová LED technológia s dlhou životnosťou. Energeticky efektívne svietidlo je nanajvýš homogénne, neoslňujúce a bez blikania v neutrálnej bielej farbe svetla a s teplotou svetla 4000 K.

Svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Svetelné zdroje nie je možné v svietidle vymeniť.

Vhodné pre:

Steny z dierovaného plechu č. 914855; 914856 (nevhodné pre veľkosť 222 a 444) .

Rozsah balenia:

LED svietidlo vrátane napájacieho zdroja, so zástrčkou Wieland na pripojenie na navíjačku káblov, 2 nosné ramená.

Upozornenie:

Na prívod prúdu objedajte navíjačku káblov č. 914890 veľ. DE.

Technický opis

Svetelný tok	2800 lm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Príkon	35 W
Korpus lampy šírka	123 mm

Korpus lampy výška	33 mm
Korpus lampy dĺžka	1030 mm
Vykladanie nosného ramena	350 mm
Zóna ATEX	žiadna
Séria	ToolTruck
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Druh produktu	Stropné svietidlo