

**Otvorený obojstranný očkový kľúč, Rozmer cez steny: 8X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	619200 8X10
GTIN	4018754021888
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Kovaný v zápustke; so zosilneným očkom; preto je zvlášť stabilný; presná tolerancia veľkosti kľúčov. Hlavy zalomené v uhle 10°.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily, najmä praktické a ľahké. Do veľkosti 12×14 mm so šesťhranným krúžkom – od veľkosti 14×17 mm s dvojitým šesťhranom.

Norma:**DIN 3118 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Technický opis

maximálna výška krúžku $h_{2\max}$	8,5 mm
Rozmer cez steny $_2$	10 mm
maximálny Ø krúžku $D_1\max$	17,5 mm
maximálna výška krúžku $h_{1\max}$	7 mm
Rozmer cez steny $_1$	8 mm
maximálny Ø krúžku $D_2\max$	19,5 mm
Dĺžka kľúča L	145 mm
Rozmery cez steny	metrické
Norma	DIN 3118 / ISO 3318

Nastavenie krúžku	10 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
otvorený krúžok	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč