



## Štartovací a blokový klúč, Rozmery klúčov: 16X18mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	618000 16X18
GTIN	4018754096770
Trieda položky	63A

### Popis

**Prevedenie:**

Očkový klúč so zápusťkovým kovaním v tvare oblúka. Veľkosti klúčov s presnými toleranciami. Dvojitá profilová stopka tvaru T s odolnosťou proti krúteniu. S profilom **AS-Drive**.

**Použitie:**

Špeciálne navrhnutý na práce na bloku motora, napr. montáž karburátora, alternátora atď. a všade tam, kde sú skrutky a matice len ťažko prístupné pre bežné očkové klúče.

**Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania, chrómovaná cez nikel; kruhovo brúsený povrch (bez ostrých hrán).

### Technický opis

Rozmer cez steny <sub>1</sub>	16 mm
Ø krúžku D <sub>2</sub>	27,5 mm
Rozmer cez steny <sub>2</sub>	18 mm
Ø krúžku D <sub>1</sub>	25,3 mm
Dĺžka klúča	200 mm
Rozmery cez steny	metrické
Výška hlavy h	8,5 mm
Výrobný postup	kovaný v zápusťke
Materiál	chróm-legovaná oceľ

Povrch	chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
Kružková strana AS-drive	áno
Tvar oblúka	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč