



## Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/4 palca 16-dielne



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	644000
GTIN	4018754080090
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vonkajší štvorhran podľa DIN 3120-B 20 s pružiacim kolíkom, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120-D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

#### Rozsah balenia:

10 nástavcov nástrčných kľúčov – 6-hranné: Č. 644500 veľ. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 klzná hlava: č. 645500

1 uhlový kĺb: 1 ks

2 predĺženia: Č. 645400 200 a 400 mm

1 hlava račne: č. 645000

1 rukoväť: č. 646200

Skladovanie v: Oceľová plechová krabica

### Technický opis

Pohonný štvorhran	3/4 palec
Počet dielov	16
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč

Rozmery cez steny	metrické
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	22-50 mm
Balenie	Oceľová plechová krabica
Dĺžka	575 mm
Šírka	220 mm
Výška	86 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

## Príslušenstvo

Predĺženie, 3/4 palca Celková dĺžka 200	645400 200
6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 27	644500 27
Hlava račne 3/4 palecbez rukoväti	645000
6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 22	644500 22
6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 34	644500 34
Klzná hlava bez rukoväte, 3/4 palca	645500
6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 24	644500 24
6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 36	644500 36
Račňa 3/4 Palca	646200
6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 50	644500 50
6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 46	644500 46
6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 30	644500 30
6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 32	644500 32
Predĺženie, 3/4 palca Celková dĺžka 400	645400 400
6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 41	644500 41