



Súprava nástrčných klúčov, 3/4 palca štvorhran 15-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 644100 |
| GTIN | 4018754080083 |
| Trieda položky | 63A |

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vonkajší štvorhran podľa DIN 3120-B 20 s pružiacim kolíkom, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120-D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Rozsah balenia:

9 nastavcov nástrčných klúčov – 6-hranné: Č. 644500 veľ. 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60

1 klzná hlava: č. 645500

1 uhlový kĺb: 1 ks

2 predĺženia: Č. 645400 200 a 400 mm

1 hlava račne: č. 645000

1 rukoväť: č. 646200

Skladovanie v: Oceľová plechová krabica

Technický opis

| | |
|-------------------|------------------------|
| Počet dielov | 15 |
| Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč |
| Pohonný štvorhran | 3/4 palec |

| | |
|---|--------------------------|
| Rozmery cez steny | metrické |
| Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 32 – 60 mm |
| Balenie | Oceľová plechová krabica |
| Dĺžka | 575 mm |
| Šírka | 220 mm |
| Výška | 86 mm |
| Druh produktu | Nástrčný kľúč |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| 6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 32 | 644500 32 |
| Račňa 3/4 Palca | 646200 |
| Hlava račne 3/4 palecbez rukoväti | 645000 |
| 6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 36 | 644500 36 |
| 6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 50 | 644500 50 |
| Klzná hlava bez rukoväte, 3/4 palca | 645500 |
| Predĺženie, 3/4 palca Celková dĺžka 200 | 645400 200 |
| 6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 60 | 644500 60 |
| 6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 46 | 644500 46 |
| Predĺženie, 3/4 palca Celková dĺžka 400 | 645400 400 |
| 6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 34 | 644500 34 |
| 6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 38 | 644500 38 |
| 6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 41 | 644500 41 |
| 6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 55 | 644500 55 |