


Garant GRIDLINE

Stena z dierovaného plechu dvojstranne pre dielenský vozík, Úžitková výška: 222mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	914852 222
GTIN	4045197893963
Trieda položky	9GT

Popis**Prevedenie:**

Pár nosných stĺpov z ocelevej rúry 25 × 25 mm s perforovaným oceľovým panelom (□ 9 × 9 mm v 37 mm rastri), povrchová úprava práškovým lakovaním striebornej farby.

Perforovaný panel obojstranný s rastrom.

Vhodné pre:

č. 914520, 914524, 914540, 914550.

Rozsah balenia:

Perforovaný panel z oceľového plechu vrátane páru nosných stĺpov.

Technický opis

Dierovaná stena Šírka	635 mm
Dierovaná stena Výška	222 mm
Výška	222 mm
Séria	dielenský vozík ToolCar
Rozsah použitia	Dielský vozík
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Druh produktu	Dierovaná stena

