


Garant GRIDLINE

Stena z dierovaného plechu dvojstranne pre dielenský vozík, Úžitková výška: 950mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 914852 950 |
| GTIN | 4045197893987 |
| Trieda položky | 9GT |

Popis**Prevedenie:**

Pár nosných stĺpov z ocelevej rúry 25 × 25 mm s perforovaným oceľovým panelom (□ 9 × 9 mm v 37 mm rasti), povrchová úprava práškovým lakovaním striebornej farby.
Perforovaný panel obojstranný s rastrom.

Vhodné pre:

č. 914520, 914524, 914540, 914550.

Rozsah balenia:

Perforovaný panel z oceľového plechu vrátane páru nosných stĺpov.

Technický opis

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Dierovaná stena Šírka | 635 mm |
| Dierovaná stena Výška | 950 mm |
| Výška | 950 mm |
| Séria | dielenský vozík ToolCar |
| Rozsah použitia | Dielský vozík |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm |
| Druh produktu | Dierovaná stena |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| LED osvetlenie pre dielenské vozíky bez nosných stĺpikov Typ 20 | 914870 20 |
|--|-----------|