


Garant GRIDLINE

Stena z dierovaného plechu jednostranná pre ToolTruck, Úžitková výška: 222mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	914855 222
GTIN	4045197893994
Trieda položky	9GT

Popis**Prevedenie:**

Pár nosných stĺpov z ocelevej rúry 25 × 25 mm s perforovaným oceľovým panelom (□ 9 × 9 mm v 37 mm rasti), povrchová úprava práškovým lakovaním striebornej farby.

Jedna perforovaná stena, druhá strana hladká z oceľového plechu.

Vhodné pre:

Č. 914560, 914564, 914568.

Rozsah balenia:

Perforovaný panel z oceľového plechu vrátane páru nosných stĺpov.

Technický opis

Dierovaná stena Šírka	1025 mm
Dierovaná stena Výška	222 mm
Výška	222 mm
Séria	pojazdný pracovný stôl ToolTruck
Rozsah použitia	Pojazdný pracovný stôl
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Druh produktu	Dierovaná stena

