


Garant GRIDLINE

**Stena z dierovaného plechu dvojstranná pre ToolTruck, Úžitková výška: 950mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	914856 950
GTIN	4045197894045
Trieda položky	9GT

**Popis****Prevedenie:**

Pár nosných stĺpov z ocelevej rúry 25 × 25 mm s perforovaným oceľovým panelom (□ 9 × 9 mm v 37 mm rasti), povrchová úprava práškovým lakovaním striebornej farby.  
Perforovaný panel obojstranný s rastrom.

**Vhodné pre:**

Č. 914560, 914564, 914568.

**Rozsah balenia:**

Perforovaný panel z oceľového plechu vrátane páru nosných stĺpov.

**Technický opis**

Dierovaná stena Šírka	1025 mm
Dierovaná stena Výška	950 mm
Výška	950 mm
Séria	pojazdný pracovný stôl ToolTruck
Rozsah použitia	Pojazdný pracovný stôl

Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Druh produktu	Dierovaná stena

---

## Príslušenstvo

LED osvetlenie pre ToolTruckbez nosných stĺpikov Typ 20	914872 20
---	-----------