


Garant GRIDLINE

Stena z dierovaného plechu jednostranná pre ToolTruck, Úžitková výška: 950mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	914855 950
GTIN	4045197894014
Trieda položky	9GT

Popis**Prevedenie:**

Pár nosných stĺpov z ocelevej rúry 25 × 25 mm s perforovaným oceľovým panelom (□ 9 × 9 mm v 37 mm rastrí), povrchová úprava práškovým lakovaním striebornej farby.

Jedna perforovaná stena, druhá strana hladká z oceľového plechu.

Vhodné pre:

Č. 914560, 914564, 914568.

Rozsah balenia:

Perforovaný panel z oceľového plechu vrátane páru nosných stĺpov.

Technický opis

Dierovaná stena Výška	950 mm
Dierovaná stena Šírka	1025 mm
Výška	950 mm
Séria	pojazdný pracovný stôl ToolTruck
Rozsah použitia	Pojazdný pracovný stôl

Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Druh produktu	Dierovaná stena

Príslušenstvo

LED osvetlenie pre ToolTruckbez nosných stĺpikov Typ 20	914872 20
---	-----------