

Garant GRIDLINE

LED osvetlenie pre ToolTruck vrátane nosných stĺpikov, Typ: 20**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	914873 20
GTIN	4045197893765
Trieda položky	9GT

Popis**Prevedenie:**

Osvetľovacia jednotka kompletne s telom svietidla, spojovacím káblom a nosnými ramenami na zasunutie na nosné stĺpiky dielenských vozíkov a pojazdného pracovného stola. Nosné rameno s priechodkou na vedenie kábla cez nosné stĺpiky. Bezúdržbová LED technológia s dlhou životnosťou. Energeticky efektívne svietidlo je nanajvýš homogénne, neoslňujúce a bez blikania v neutrálnej bielej farbe svetla a s teplotou svetla 4000 K.

Svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Svetelné zdroje nie je možné v svietidle vymeniť.

Vhodné pre:

Č. 914560, 914564, 914568.

Rozsah balenia:

LED svietidlo vrátane napájacieho zdroja, so zástrčkou Wieland na pripojenie na navíjačku káblov, 2 nosné ramená.

Upozornenie:

Na prívod prúdu objedajte navíjačku káblov č. 914890 veľ. DE.

Technický opis

Korpus lampy výška	33 mm
Svetelný tok	2800 lm

Korpus lampy dĺžka	1030 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Korpus lampy šírka	123 mm
Príkon	35 W
Vykladanie nosného ramena	350 mm
Séria	pojazdný pracovný stôl ToolTruck
Zóna ATEX	žiadna
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Druh produktu	Stropné svietidlo

Príslušenstvo

LED osvetlenie pre ToolTruckbez nosných stĺpikov Typ 20	914872 20
---	-----------