

HOLEX**Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/4 palca 15-dielne****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	644200
GTIN	4045197609885
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vonkajší štvorhran podľa DIN 3120-B 20 s pružiacim kolíkom, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120-D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

10 nástrčné hlavice 6-hranné: Č. 644550 veľ. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 priečna rukoväť s klznou hlavou: 1 ks

1 kardanový kĺb: 1 ks

2 predĺženia: 200 a 400 mm

1 račňa: 1 ks

Skladovanie v: Oceľová plechová krabica

Technický opis

Počet dielov	15
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran	3/4 palec
Rozmery cez steny	metrické
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	22 – 50 mm

Balenie	Oceľová plechová krabica
Dĺžka	540 mm
Šírka	190 mm
Výška	80 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 50	644550 50
6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 27	644550 27
6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 46	644550 46
6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 32	644550 32
6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 41	644550 41
6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 24	644550 24
6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 34	644550 34
6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 36	644550 36
6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 22	644550 22
6-hranná vložka, 3/4 Rozmer cez steny 30	644550 30