

**6-hranná vložka, 3/4, Rozmer cez steny: 38mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	644500 38
GTIN	4018754008834
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Presne tolerované veľkosti kľúčov. Vnútorňý štvorhran podľa DIN 3120-D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

Norma:**DIN 3124-S****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Technický opis

Ø na strane výstupu	52 mm
Dĺžka	64 mm
Rozmer cez steny	38 mm
Pohonný štvorhran	3/4 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

