

**12-hranná vložka, 3/4, Rozmer cez steny: 1.1/8palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 644600 1.1/8  |
| GTIN             | 4018754009367 |
| Trieda položky   | 63A           |

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Presne tolerované veľkosti klúčov. Vnútorňý štvorhran podľa DIN 3120-D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

**Norma:**

**DIN 3120-D 20**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

**Technický opis**

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Dĺžka               | 57 mm                       |
| Ø na strane výstupu | 41 mm                       |
| Rozmer cez steny    | 1,1/8 palec                 |
| Pohonný štvorhran   | 3/4 palec                   |
| Výstupný profil     | 12-hranný nástrčný kľúč     |
| Materiál            | chróm-legovaná oceľ         |
| Povrch              | povrch chrómovaný cez nikel |

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča