

**6-hranná vložka, 3/4, Rozmer cez steny: 41 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	644500 41
GTIN	4018754008841
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Presne tolerované veľkosti kľúčov. Vnútorň štvorhran podľa DIN 3120-D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

Norma:**DIN 3124-S****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Technický opis

Dĺžka	67 mm
Ø na strane výstupu	55,5 mm
Rozmer cez steny	41 mm
Pohonný štvorhran	3/4 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

