



6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavou práškovo nanášaný, Šesthran: 1,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 627372 1,5 |
| GTIN | 7610733243679 |
| Trieda položky | 63D |

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Povrch poniklovaný, chrómovaný s **práškovým nástrekom** na rýchle nájdenie vďaka výraznému farebnému kódovaniu „Rainbow“.

Použitie:

Vďaka krátkemu ramenu a uhlu 100° sa dostanete aj na ťažko dostupné miesta.

Technický opis

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Povrch | povrch chrómovaný cez nikel |
| Povrch | práško nanošaný |
| Dĺžka ramien | 82×6 mm |
| Šesthran | 1,5 mm |
| Materiál | Špeciálne legovanie PB Swiss Tools |
| Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač |
| Guľôčková hlava na dlhom ramene | áno |
| 100-stupňový uhol | áno |
| krátke rameno | áno |
| Dĺžka prevedenia | áno |
| Druh produktu | Skrutkovač |

