



## 12-hranná vložka, 3/4, Rozmer cez steny: 1.3/8palec



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	644600 1.3/8
GTIN	4018754009404
Trieda položky	63A

### Popis

**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Presne tolerované veľkosti kľúčov. Vnútorň štvorhran podľa DIN 3120-D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

**Norma:**

**DIN 3120-D 20**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

### Technický opis

Ø na strane výstupu	48,5 mm
Dĺžka	59 mm
Rozmer cez steny	1,3/8 palec
Pohonný štvorhran	3/4 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča