

**12-hranná vložka, 3/4, Rozmer cez steny: 1.5/8palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	644600 1.5/8
GTIN	4018754009442
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Presne tolerované veľkosti kľúčov. Vnútorňý štvorhran podľa DIN 3120-D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

Norma:

DIN 3120-D 20

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Technický opis

Ø na strane výstupu	56 mm
Dĺžka	67 mm
Rozmer cez steny	1,5/8 palec
Pohonný štvorhran	3/4 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča