

Garant GRIDLINE

Automatický navíjač kábla, Typ: DE**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	914890 DE
GTIN	4045197894052
Trieda položky	9GT

Popis**Prevedenie:**

Navíjačka káblov zo stabilného ocelového plechu s integrovaným predlžovacím káblom na montáž vlastnými silami na spodnú časť dielenského vozíka. S vyťahovacou a navíjacou automatikou.

250 V, 10 A, striedavý prúd.

K navíjačke káblov je možné pripojiť nasledujúce LED svietidlá: č. 914870, 914871, 914872, 914873.

Použitie:

Na mobilné napájanie dielenských vozíkov a pojazdných pracovných stolov.

Vhodné pre:

ToolCar č. 914520, 914524; dielenský vozík č. 914540, 914550; XL ToolCar č. 914590; ToolTruck č. 914560, 914564, 914568.

Rozsah balenia:

Navíjačka káblov s 5,0 m neoprénovým káblom, 2 zástrčkami s ochranným kontaktom s clonou na montáž do bočnej priehradky dielenského vozíka (k navíjačke káblov sa pripája pomocou zástrčky Wieland).

Upozornenie:

Nie je možné kombinovať s prídavnou zásuvkou č. 914795.

Technický opis

Materiál kábla	neoprén
Šírka	310 mm

Dĺžka kábla	5 m
Hĺbka	360 mm
Menovité napätie	250 V
Výška	80 mm
Séria	dielenský vozík ToolCar
Séria	pojazdný pracovný stôl ToolTruck
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	F
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Druh produktu	Navíjačka káblov