

HOLEX**Sonda endoskopu, s nastaviteľným uhlom, pružná, Ø 4,5 mm, Dĺžka sondy: 1500mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	492944 1500
GTIN	4045197893772
Trieda položky	42L

Popis

Prevedenie:

2 x 180° ohnutá hlava sondy: Sonda s rukoväťou a nastavovacou páčkou na nakláňanie hlavy kamery v dvoch smeroch (maximálne 2 x 180°). Na kontrolu dutín smerom dozadu k smeru vstupu sondy nie je potrebné žiadne ďalšie zrkadlo sondy. Funkcia blokovania zvolenej uhlovej polohy umožňuje prácu bez únavy. Kompletná sonda je obzvlášť odolná vďaka kovovej opletenej ochranej hadici. Otvárací uhol obrazu 90°.

Robustná, vodotesná hlava sondy (IP67) z nerezovej ocele so stmievateľnými, bielymi LED žiarovkami. Uhol pozorovania 0°.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Ideálna do ťažko prístupných miest, napr. **Automotive:** motor, prevodovka, nádrž, karoséria, prístrojová doska, kontrolné prístroje. **Letectvo:** motory, turbíny, potrubné systémy.

Stavebníctvo: posúdenie štruktúry budovy, poškodenie vodou, napadnutie škodcami.

Potrubia: zvary, detekcia cudzích telies, netesnosti. **Hydraulické systémy:** valce, netesnosti.

Vykurovanie, sanita, klimatizácia: pece, krby, kotly, klimatizačné systémy, kanalizačné systémy.

Kontrola škodcov: včelie úle, osie hniezda, vtáacie hniezda, chodby pre hmyz. **Polícia, colné úrady:** kontrola vozidiel, kontrola tovaru.

Vhodné pre:

Všetky vyhotovenia endoskopu č. 492923; 492924; 492925; 492928.

Upozornenie:

Ďalšie typy sond (do 30 m) s inými Ø hlavy sondy a uhlami na požiadanie.

Technický opis

Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Rozlíšenie kamery	640×480 px
Atribút Názov produktu	Ø 4,5 mm
Druh produktu	Sonda