



Súprava prevlečných kľúčov 18-dielna, metrických / palcových



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 619500 |
| GTIN | 4045197607416 |
| Trieda položky | 62A |

Popis

Prevedenie:

6-hranné prevlečené nástavce s upínačom s vonkajším šesťhranom, rača s jemným ozubením, 60 zubov, prepínateľná.

Použitie:

Na flexibilné naskrutkovanie matíc na rozperné skrutky a závitové tyče. Na uťahovanie doprava a doľava.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Obsah:

Prestrčné nastavce metrické: 8 ks Veľ. 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm

Prestrčné nastavce palcové: 8 ks Veľ. 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 palca

Priečodné predĺženie: 1 ks veľ. 75 mm

Priečodná rača: 1 ks / prepínateľný

Technický opis

| | |
|---|------------------------|
| Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč |
| Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 8-19 mm |
| Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 5/16-3/4 palec |
| Počet dielov | 18 |
| Počet zubov rače | 60 |

| | |
|---------------|-----------------------|
| Materiál | Chróm-vanadiová ocel' |
| Povrch | matne chrómované |
| Druh produktu | Nástrčný klúč |