



Členkové topánky antracit STAVANGER Bau GORE II, S3 NB, Velkosť obuvi EÚ: 41



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	092781 41
GTIN	4044348293669
Trieda položky	09C

Popis

Prevedenie:

Šnurovacie čižmy STAVANGER vyhotovenie s membránou GORE-TEX® pre priedušný, ale nepremokavý vrchný materiál z pružnej nepremokavej kože. Dobrá odolnosť voči kyselinám a zásadám. Vysoká odolnosť proti prerezaniu a mechanická pevnosť. Široká nášľapná časť. Vysoko protišmykové aj na klzkých, mokrých a mastných podlahách. S tlmením v oblasti päty **SECURA VARIO®** a odolnosťou proti teplu do 220 °C.

- **Uzatvorený jazyk.**
- **Podošva Perbunan Alpine, antracitová.**
- **Zosilnená ochrana prstov.**
- **Háčky na šnúrky.**
- **Zvýšená sára.**
- **Vypchatý okraj.**
- **Vložka z pravej kože.**
- **Pohodlná vložka ERGO-COOL®.**

Prevedenie reklamného textu:

Šnurovacie čižmy STAVANGER vyhotovenie s membránou GORE-TEX® pre priedušný, ale nepremokavý vrchný materiál z pružnej nepremokavej kože. Dobrá odolnosť voči kyselinám a

zásadám. Vysoká odolnosť proti prerezaniu a mechanická pevnosť. Široká nášľapná časť. Vysoko protišmykové aj na klzkých, mokrých a mastných podlahách. S odolnosťou proti teplu do 220 °C.

- **Uzatvorený jazyk.**
- **Podošva Perbunan Alpine, antracitová.**
- **Zosilnená ochrana prstov.**
- **Háčiky na šnúrky.**
- **Zvýšená sára.**
- **Vypchatý okraj.**
- **Vložka z pravej kože.**
- **Pohodlná vložka ERGO-COOL®.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Upozornenie:

Skladový tovar vo veľkostiach obuvi EU 39 – 46, je možné objednať veľkosti EU 36 – 51.

Široké vyhotovenie XB pod č. 092782. Obsahuje tlmiaci prvok červený a zelený

Všimnite si reklamný text:

Široké vyhotovenie XB pod č. 092782.

Technický opis

Tepelná izolácia	do -20 °C
Materiál ochranej hlavice špičky	Ocel
Veľkosť obuvi EÚ	41
Trieda ochrany	S3
Odolnosť proti prieniku	Ocel
Norma	Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu)	vyššie 200 °C
Vlastnosť	tlmenie Vario®
Pohlavie	pánske
Druh produktu	Bezpečnostné čizmy