



## Členkové topánky antracit STAVANGER Bau GORE II, S3 NB, Velkosť obuvi EÚ: 50



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	092781 50
GTIN	4044348487983
Trieda položky	09C

### Popis

#### Prevedenie:

Šnurovacie čižmy STAVANGER vyhotovenie s membránou GORE-TEX® pre priedušný, ale nepremokavý vrchný materiál z pružnej nepremokavej kože. Dobrá odolnosť voči kyselinám a zásadám. Vysoká odolnosť proti prerezaniu a mechanická pevnosť. Široká nášľapná časť. Vysoko protišmykové aj na klzkých, mokrých a mastných podlahách. S tlmením v oblasti päty **SECURA VARIO®** a odolnosťou proti teplu do 220 °C.

- **Uzatvorený jazyk.**
- **Podošva Perbunan Alpine, antracitová.**
- **Zosilnená ochrana prstov.**
- **Háčky na šnúrky.**
- **Zvýšená sára.**
- **Vypchatý okraj.**
- **Vložka z pravej kože.**
- **Pohodlná vložka ERGO-COOL®.**

#### Prevedenie reklamného textu:

Šnurovacie čižmy STAVANGER vyhotovenie s membránou GORE-TEX® pre priedušný, ale nepremokavý vrchný materiál z pružnej nepremokavej kože. Dobrá odolnosť voči kyselinám a

zásadám. Vysoká odolnosť proti prerezaniu a mechanická pevnosť. Široká nášlapná časť. Vysoko protišmykové aj na klzkých, mokrých a mastných podlahách. S odolnosťou proti teplu do 220 °C.

- **Uzatvorený jazyk.**
- **Podošva Perbunan Alpine, antracitová.**
- **Zosilnená ochrana prstov.**
- **Háčiky na šnúrky.**
- **Zvýšená sára.**
- **Vypchatý okraj.**
- **Vložka z pravej kože.**
- **Pohodlná vložka ERGO-COOL®.**

**Norma:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Upozornenie:**

Skladový tovar vo veľkostiach obuvi EU 39 – 46, je možné objednať veľkosti EU 36 – 51.

Široké vyhotovenie XB pod č. 092782. Obsahuje tlmiaci prvok červený a čierny

**Všimnite si reklamný text:**

Široké vyhotovenie XB pod č. 092782.

## Technický opis

Materiál ochranej hlavice špičky	Ocel
Tepelná izolácia	do -20 °C
Veľkosť obuvi EÚ	50
Norma	Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu)	vyššie 200 °C
Odolnosť proti prieniku	Ocel
Trieda ochrany	S3
Vlastnosť	tlmenie Vario®
Pohlavie	pánske
Druh produktu	Bezpečnostné čizmy